

Garant**Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 1,1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160200 1,1
GTIN	4045197926364
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**VIGTIGT: Denne artikel kan konfigureres**

Ø-område: 1.061 - 1.18 mm, Intervall: 0,001

Nominel Ø DC: 1.1 mm

Udførelse:

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**

Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Antal skær Z: 3

Ø-område: 1,061 - 1,18 mm

Skærlængde L_c: 13 mmUdhængslængde L₁: 19 mm

Samlet længde L: 34 mm

Antal skær Z: 3

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	34 mm
Antal skær Z	3
Skærlængde L _c	13 mm
Ø-område	1,061 - 1,18 mm
Udhængslængde L ₁	19 mm

Nominal $\varnothing D_c$	1,1 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grader
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		