

Tolerancegaffel med talmæssig tolerance, Type: K



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484225 K
GTIN	2050001956491
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

VIGTIGT: Denne artikel kan konfigureres

Tolerancefelt: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nom. mål: 44.001 - 49.999 mm, Intervall: 0,001

Udførelse:

Dobbelt-sided tolerancegaffel i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Gø-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Til mellem mål eller talmæssig tolerance.

Tolerancegaffel med talmæssig tolerance, f.eks. **nr. 484225 str. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmåls pasninger.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999
 Type J = 40,001 – 43,999
 Type K = 44,001 – 49,999
 Type L = 50,001 – 55,999
 Type M = 56,001 – 62,999
 Type N = 63,001 – 71,999
 Type O = 72,001 – 75,999
 Type P = 76,001 – 82,999
 Type Q = 83,001 – 92,999
 Type R = 93,001 – 99,999
 Kalibrering: L8
 Nom. mål: 44,001 - 49,999 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceværdi	-3,9 - 1,95 mm
Læretype	Go-lærer
Læretype	Nogo-lærer
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 7164
Tolerancefelt	b
Tolerancefelt	c
Tolerancefelt	a
Tolerancefelt	e
Tolerancefelt	ef
Tolerancefelt	cd
Tolerancefelt	d
Tolerancefelt	fg
Tolerancefelt	g
Tolerancefelt	f
Tolerancefelt	js
Tolerancefelt	h
Tolerancefelt	j

Tolerancefelt	n
Tolerancefelt	p
Tolerancefelt	k
Tolerancefelt	m
Tolerancefelt	s
Tolerancefelt	t
Tolerancefelt	r
Tolerancefelt	x
Tolerancefelt	u
Tolerancefelt	v
Tolerancefelt	za
Tolerancefelt	zb
Tolerancefelt	y
Tolerancefelt	z
Tolerancefelt	zc
Kvalitet	8
Kvalitet	10
Kvalitet	13
Kvalitet	12
Kvalitet	9
Kvalitet	11
Kvalitet	6
Kvalitet	7
Materiale	Specialstål
Nom. mål	44,001 - 49,999 mm
Kalibrering	L8
Produkttype	Tolerancegaffel

Services

Kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	018420 50
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 5-100 mm	028710 5-100
Kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	028700 50