

Tolerancegaffel med talmæssig tolerance, Type: M



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484225 M
GTIN	2050001956514
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

VIGTIGT: Denne artikel kan konfigureres

Tolerancefelt: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nom. mål: 56.001 - 62.999 mm, Intervall: 0,001

Udførelse:

Dobbelt-sided tolerancegaffel i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Til mellem mål eller talmæssig tolerance.

Tolerancegaffel med talmæssig tolerance, f.eks. **nr. 484225 str. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmåls pasninger.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999
 Type J = 40,001 – 43,999
 Type K = 44,001 – 49,999
 Type L = 50,001 – 55,999
 Type M = 56,001 – 62,999
 Type N = 63,001 – 71,999
 Type O = 72,001 – 75,999
 Type P = 76,001 – 82,999
 Type Q = 83,001 – 92,999
 Type R = 93,001 – 99,999
 Kalibrering: L8
 Nom. mål: 56,001 - 62,999 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceværdi	-4,6 - 2,3 mm
Læretype	Go-lærer
Læretype	Nogo-lærer
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 7164
Tolerancefelt	b
Tolerancefelt	c
Tolerancefelt	a
Tolerancefelt	e
Tolerancefelt	ef
Tolerancefelt	cd
Tolerancefelt	d
Tolerancefelt	fg
Tolerancefelt	g
Tolerancefelt	f
Tolerancefelt	js
Tolerancefelt	h
Tolerancefelt	j

Tolerancefelt	n
Tolerancefelt	p
Tolerancefelt	k
Tolerancefelt	m
Tolerancefelt	s
Tolerancefelt	t
Tolerancefelt	r
Tolerancefelt	x
Tolerancefelt	u
Tolerancefelt	v
Tolerancefelt	za
Tolerancefelt	zb
Tolerancefelt	y
Tolerancefelt	z
Tolerancefelt	zc
Kvalitet	10
Kvalitet	6
Kvalitet	7
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	13
Nom. mål	56,001 - 62,999 mm
Materiale	Specialstål
Kalibrering	L8
Produkttype	Tolerancegaffel

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	018420 50
Kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	028700 50
DAkS-kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 5-100 mm	028710 5-100