

## Tolerancegaffel med talmæssig tolerance, Type: R



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484225 R
GTIN	2050001956569
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### **VIGTIGT: Denne artikel kan konfigureres**

Tolerancefelt: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nom. mål: 93.001 - 99.999 mm, Intervall: 0,001

#### **Udførelse:**

Dobbelt-sided tolerancegaffel i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Til mellem mål eller talmæssig tolerance.

Tolerancegaffel med talmæssig tolerance, f.eks. **nr. 484225 str. 41,04 + 0,01/ -0,02**

#### **Anvendelse:**

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmåls pasninger.

#### **Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### **Bemærk:**

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999  
 Type J = 40,001 – 43,999  
 Type K = 44,001 – 49,999  
 Type L = 50,001 – 55,999  
 Type M = 56,001 – 62,999  
 Type N = 63,001 – 71,999  
 Type O = 72,001 – 75,999  
 Type P = 76,001 – 82,999  
 Type Q = 83,001 – 92,999  
 Type R = 93,001 – 99,999  
 Kalibrering: L8  
 Nom. mål: 93,001 - 99,999 mm

## Teknisk beskrivelse

Toleranceværdi	-5,4 - 2,7 mm
Læretype	Go-lærer
Læretype	Nogo-lærer
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 7164
Tolerancefelt	c
Tolerancefelt	a
Tolerancefelt	b
Tolerancefelt	e
Tolerancefelt	cd
Tolerancefelt	d
Tolerancefelt	fg
Tolerancefelt	g
Tolerancefelt	ef
Tolerancefelt	f
Tolerancefelt	js
Tolerancefelt	h
Tolerancefelt	j

Tolerancefelt	n
Tolerancefelt	p
Tolerancefelt	k
Tolerancefelt	m
Tolerancefelt	s
Tolerancefelt	t
Tolerancefelt	r
Tolerancefelt	x
Tolerancefelt	u
Tolerancefelt	v
Tolerancefelt	za
Tolerancefelt	zb
Tolerancefelt	y
Tolerancefelt	z
Tolerancefelt	zc
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	8
Kvalitet	10
Kvalitet	6
Kvalitet	13
Kvalitet	7
Kvalitet	9
Materiale	Specialstål
Nom. mål	93,001 - 99,999 mm
Kalibrering	L8
Produkttype	Tolerancegaffel

## Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	018420 50
DAkKS-kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 5-100 mm	028710 5-100
Kalibrering Tolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	028700 50