

**Garant****Notstødholder, standard Ø DS 20 mm, fra notbredde m: 2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290354 2
GTIN	4045197926654
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

### Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

### Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

## Teknisk beskrivelse

egnet til notbredde m	2 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	3,65 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	7,03 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm
Skrue	290399 1
Skaft-Ø	20 mm
Skærholder-Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Indvendig køling	ja

Skaftlængde L <sub>s</sub>	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj