

**Garant****Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 9,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 160200 9,5    |
| GTIN                | 4045197927002 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**

**Anvendelse:**

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ø-område                     | 9,101 - 9,6 mm |
| Samlet længde L              | 124 mm         |
| Antal skær Z                 | 6              |
| Udhængslængde L <sub>1</sub> | 79 mm          |
| Skæftfirkant □               | 7 mm           |
| Skærlængde L <sub>c</sub>    | 62 mm          |
| Nominel Ø D <sub>c</sub>     | 9,5 mm         |
| Belægning                    | ubelagt        |
| Skæremateriale               | HSS            |
| Norm                         | DIN 206 B      |
| Spiralvinkel                 | 7-8 grader     |
| Indvendig køling             | nej            |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering                  | uden               |
| Produkttype                | Phillips-bit       |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet          |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |