

**Garant****eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 1616X09

passende vendeskærplatter: CN.. 09T3..

Funktionsbredde  $L_4$ : 23 mm

Hovedlængde  $L_1$ : 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Underlægsplade: 259033 7

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	74 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 1616X09
Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	259033 7

Klo, skrue, fjeder	259036 13
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	23 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 5
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	27 mm
Skafstørrelse	16 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder