

**Garant****Fræserhovedadapter cylindrisk, SK 50 A = 300, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301147 40
GTIN	4045197926821
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

**Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.****Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	28 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	89 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Adapter	SK 50 A = 300

Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter