

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11 mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 1616X11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 22 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 33 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 269007 1

## Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	81 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 21
Skrue til underlagsplatte	259027 3
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	22 mm

Plattestørrelse	11 mm
Underlægsplade	269007 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
Skafstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 1616X11
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500