


Garant**eco-skærholder kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250615 20/15
GTIN	4045197927330
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2020X15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 38 mm

Samlet længde L: 97 mm

Underlægsplade: 259033 3

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2020X15
Plattestørrelse	15 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Klo, skrue, fjeder	259036 11

Skafstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259033 3
Hovedlængde L ₁	38 mm
Skrue til underlagsplade	259027 2
Samlet længde L	97 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10