

Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251909 16/06
GTIN	4045197927385
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 1616X06

passende vendeskærplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Underlægsplade: 259033 8

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	20 mm
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	74 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm

Klo, skrue, fjeder	259036 13
Skrue til underlagsplatte	259027 1
Underlægsplade	259033 8
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
ISO-kode holder	DWLNR/L 1616X06
Skafstørrelse	16 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8