

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 1616X06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Underlægsplade: 259033 8

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	74 mm
Underlægsplade	259033 8
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm

Klo, skrue, fjeder	259036 12
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
ISO-kode holder	DWLNR/L 1616X06
Plattestørrelse	6 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 1
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8