

**Garant****Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm, sæt med 3 dele, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

434003 12,5

GTIN

4045197927217

Artikelklasse

41C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med meget stort (12 mm), kontrastrigt LCD-display. Klar til måling efter tænding takket være referencesystemet.

**Funktion:**

Nulstilling af visningen i enhver position, vending af tælleretning, tastaturspærre mod utilsigtet betjening, Auto-Off (kan vælges). Genstart ved bevægelse eller tastetryk, forbindelsen til referencen bevares altid. IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Måleur med påskruet aluminiumbeskyttelseskappe på enden af målebolten og alternativ monterbar løftekappe. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**3 x måleur** nr. 434000 str. 12,5.

**Specialtilbehør:**

Reserve- og specialfølere nr. 434900 / 4910 / 4915, betjeningskabel nr. 434930, datakabel nr. 498940.

**Teknisk beskrivelse**

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Måleområde	12,5 mm
Målekraft	0,5 – 1 N
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Kabinet-Ø	60 mm
Fejlgrænse	0,02 mm
Husets tykkelse	28 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 52
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3X12,5 mm	023000 3X12,5
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3X12,5 mm	023010 3X12,5

## Tilbehør

Digitalt måleurAflæsning 0,01 mm Måleområde 12,5 mm

434000 12,5