

Garant**Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160200 20
GTIN	4045197927224
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**

Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant □	16 mm
Antal skær Z	8
Nominel Ø D _c	20 mm
Skærlængde L _c	100 mm
Udhængslængde L ₁	126 mm
Ø-område	19,101 - 20,2 mm
Samlet længde L	201 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grader
Indvendig køling	nej

Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		