

**Garant****Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 27mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 160200 27     |
| GTIN                | 4045197927293 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**

**Anvendelse:**

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Skærlængde $L_c$       | 124 mm           |
| Antal skær Z           | 10               |
| Ø-område               | 26,201 - 27,2 mm |
| Skafftirkant $\square$ | 22 mm            |
| Udhængslængde $L_1$    | 155 mm           |
| Samlet længde L        | 247 mm           |
| Nominel Ø $D_c$        | 27 mm            |
| Belægning              | ubelagt          |
| Skæremateriale         | HSS              |
| Norm                   | DIN 206 B        |
| Spiralvinkel           | 7-8 grader       |
| Indvendig køling       | nej              |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering                  | uden               |
| Produkttype                | Phillips-bit       |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet          |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |