

Honeywell**Nitrilhandsker, par Perfect Poly® Skin, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094250 7
GTIN	3603835501352
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Perfect Poly® Skin. Ekstremt fintfølende og tætsiddende handske med god gribesikkerhed, høj komfort og bestandighed. **Silikonefri.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

silikonefri	ja
Producentbetegnelse	Perfect Poly Skin
Åndbarhed	meget god
Gribeevne ved fugt	moderat
Gribeevne ved olie	moderat
DMF-fri	nej

Føleevne	meget god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Handkestørrelse	7
Materiale, belægning	PU
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	10
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Silikonefri
EN 388	3111X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	220 - 260 mm
Farve	grå / blå
Vægt	14-20 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker