

HOLEX**Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415100 1000
GTIN	4045197927699
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Teknisk beskrivelse

Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kalibrering	A1
Emballage	Stabil boks
Deling	1/128 tommer
Kæbelængde	150 mm
Deling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,15 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX

Produkttype

Værkstedsskydelære

ServicesKalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.
måleområde 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.
måleområde 1000 mm

021010 1000