

HOLEX**Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415100 200
GTIN	4045197927668
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	60 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A1
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX

Produkttype

Værkstedsskydelære

ServicesKalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.
måleområde 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.
måleområde 200 mm

021010 200