



## Digital svejsesømlære, Måleområde: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	477630 30
GTIN	4045197927675
Artikelklasse	42H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stort, kontrastrigt digitaldisplay med robust metalhus. Digital svejsesømlære med **absolut målestål**, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

#### Anvendelse:

Til måling af flad svejsesøm og kelsvejsesøm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Fejlgrænse	0,02 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Måleområde	0 - 30 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Materiale	Specialstål, INOX
Produkttype	Svejsesømlære

---

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------