



Digital dybdeskydelære, Måleområde: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418760 50
GTIN	4045197927682
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital dybdekaliper med **absolut skala**, ingen nuller er nødvendige. Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Nålehulsføler, længde	6 mm
Nålehulsføler-Ø	1,5 mm
Fejlgrænse	0,02 mm
Brolængde	50 mm
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdelæreholder	412236