

**Ansell****Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-600, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094240 8
GTIN	10076490499331
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

HyFlex® 11-600. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnede til præcise arbejder, høj åndbarhed. Med tyndt basismateriale til brug i industrien ved lette og fine arbejder, hvor der kræves **maksimal bevægelighed**. Beskyttelse af produkterne mod fingeraftryk, rester fra selve handsken og tilsmudsning fra det ene produkt til det andet. Særlig velegnet til montage af smådele som kuglelejer, led og fjedre.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Føleevne	meget god
Pasform	meget god
Handskestørrelse	8

Gribeevne ved olie	moderat
DMF-fri	nej
silikonefri	nej
Åndbarhed	meget god
Gribeevne ved fugt	moderat
Materiale, belægning	PU
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
EN 388	3121A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	200 mm
Farve	hvid
Vægt	11,6 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker