


**Garant**
**SNMM 120412, Type: HB7140-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

SNMM 120412 HB7140-1 Hjørneradius: 1,2 mm  
 Type: HB7140-1  
 Spånbryder: VR  
 Skæredybde  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VR
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7140-1
Hjørneradius	1,2 mm

Skæredybde $a_p$	2 - 12 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 120412
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning