

Garant
CNMM 120416, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 250455 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928061 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CNMM 120416 HB7140-1 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VR
 Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
 Tilspænding f : 0,2 - 0,8 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Type | HB7140-1 |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,8 mm/o |
| Skæredybde a_p | 2 - 8 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 40 - 180 m/min |
| Primær anvendelse | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Hjørneradius | 1,6 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Spånbrøder | VR |
| ISO-kode, vendeskærsplade | CNMM 120416 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |