

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spændehøjde L_2	15,25 mm
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Udhængslængde L_1	48 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
ISO-kode holder	A16M SSKCR/L09
Samlet længde L	150 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500