

**Garant****CNMG 160616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7120-1
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning