


**Garant****SNMM 190624, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMM 190624 HB7140-1 Hjørneradius: 2,4 mm  
Type: HB7140-1  
Spånbryder: VR  
Skæredybde  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VR
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Skæredybde $a_p$	2 - 12 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Type	HB7140-1

Hjørneradius	2,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning