

**Garant****CNMG 160616, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Spånbryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning