

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	MVJNR/L 3225P16
Hovedlængde L ₁	32 mm
Skrue til spændejern	259021 1
Skaftstørrelse	32 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skrue til underlagsplade	259025 3
Samlet længde L	170 mm
Underlægsplade	259031 39
Spændejern	259038 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500