

Garant
CNMG 160616, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160616 HB7140-1 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VG
 Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
 Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-1
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Spånbryder	VG
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning