

Garant**CNMG 190616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190616 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Spånryder	VG
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Hjørneradius	1,6 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning