


Garant
CNMM 190624, Type: HB7120-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 190624 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VR

Skæredybde a_p : 2 - 8 mm

Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Spånbryder	VR
Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Hjørneradius	2,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning