

Garant**CNMG 190624, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190624 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	2,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min

Spånbryder	VG
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning