


Garant**CNMM 120416, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120416 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VR

Skæredybde a_p : 2 - 8 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 210 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Spånbryder	VR
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning