


Garant**SNMM 120412, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VR
Type	HB7120-1
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning