

ROLLER**Rørbukker „Arcus“ med segmenter i transportkasse, Til udvendig rør-Ø:
12-22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Artikelklasse	84C

Beskrivelse**Udførelse:**

Bukkesegmenter og glidesko består af **glasfiberforstærket polyamid**, dvs. meget modstandsdygtige og samtidig lette. Bukkesegmenter til de forskellige rør-Ø kan udskiftes. Rørbukkeren kan betjenes stationært i skruestik eller løst i hånden.

Anvendelse:

Til bukning af både bløde og hårde kobberør, varmeisolerede kobberør, stålrør samt aluminiums- og VA-rør i dimensionerne 10 – 22 mm udvendig diameter (til VA-rør 12 – 18 mm). Bukkevinkel op til 180°. (Maksimal rørgodstykkelse 1,5 mm, blød kobber op til 3 mm, VA op til 1,5 mm.)

Indhold:

Rørbukker: 1 stk.

1 bukkesegment af hver til udvendige rør-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

1 glidesko af hver til udvendige rør-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Leveringsomfang:

Bestående af bukkedrev i hærdet stål, indstiksbolt, 4 bukkesegmenter, 4 glidesko og speciel bukkespray i stålkasse.

Teknisk beskrivelse

Antal glidesko	4
Antal bukkesegmenter	4
Antal rørbukkeapparater	1
Til udvendig rør-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Mærkning af farlige stoffer	GHS02: Flamme
Emballage	Stålpladekasse
maks. bukkevinkel	180 grader
Materiale, bukkesegment	glasfiberforstærket polyamid
Materiale, glidesko	glasfiberforstærket polyamid
Produkttype	Bukkeapparat

Tilbehør

Bukkesegment Til udvendig rør-Ø 18 mm	822110 18
Glidesko Til udvendig rør-Ø 18 mm	822120 18
Bukkesegment Til udvendig rør-Ø 22 mm	822110 22
Glidesko Til udvendig rør-Ø 15 mm	822120 15