

Garant**DNMG 150408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7120-1
Spånryder	VS
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning