

**Garant****DNMG 150404, Type: HB7140-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DNMG 150404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M

Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning