

ROLLER**Enhåndsrørbukkesæt i stålkasse****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 821200 |
| GTIN | 4044942026359 |
| Artikelklasse | 84C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust bukkedrev i trykstøbt aluminium med mekanisk tandstangstilspænding (hurtigtstilspænding og -tilbageløb), en universal glidestykkeholder inkl. glidestykke og bukkesegmenter i glasfi-berarmeret polyamid. Bukkevinkel op til 180°.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberør med kappe, stålrør med kappe fra Pressfitting-systemet mapress C-Stahl, præcisionsstålrør DIN 2391– 2394 bløde, blanke eller med kappe samt kompositrør fra Pressfitting-systemet.

Indhold:

Bukkedrev: 1 stk.

Universalglidestykke: 1 stk.

1 bukkesegment til udvendige rør-Ø af hver: str. 12; 15; 18; 22 mm

Bukkeradius (midt på rør): str. 36; 55; 72; 86 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-------|
| Bukkeradius (midt på rør) | 36 mm |
| Bukkeradius (midt på rør) | 55 mm |
| Bukkeradius (midt på rør) | 72 mm |
| Bukkeradius (midt på rør) | 86 mm |
| Antal bukkedrev | 1 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Antal bukkesegmenter | 4 |
| maks. bukkevinkel | 180 grader |
| Materiale, bukkedrev | Trykstøbt aluminium |
| Produkttype | Bukkeapparat |