


**Garant****Bakke med positioneringsstifter, Til bakkebredde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	362627 125
GTIN	4045197928283
Artikelklasse	31S

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Stål hærdet, tenifereret, gasnitreret (tolerance  $\pm 0,01$  mm).**
- **Enkel montering på skruestikken.**
- **Mekanisk indpresning af stifterne.**
- **Trykluftbetjening via ventil i begge sider.**
- **Ingen forskel mellem fast og bevægelig bakke.**
- **5,5 bar nødvendigt lufttryk**

**Anvendelse:**

Hurtig omstilling til forskellige bearbejdnings.

- **Hurtig og sikker lejemontering med gentagelsespræcision.**
- **Ingen tidskrævende håndtering af støttelister.**

**Passer til:**

**GARANT-NC** nr. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Nr. 362010.

**Allmatic** nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 samt med spændebakker nr. 361400 – 361620.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 stk. monteringskrue.

**Teknisk beskrivelse**

passer til farvekode	TC
passer til farvekode	HD-HOLEX
passer til farvekode	LCV125G
passer til farvekode	HiPo
passer til farvekode	Titan2/TitanSense
passer til farvekode	LC-GARANT
passer til farvekode	HD-Allmatic
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	NC8
Produkttype	Skruestikkæbe

---

## Tilbehør

Reservepins, 10 dele Type 1	362629 1
-----------------------------	----------