



Hydraulisk rørbukker, Type: 3/8-1.1/4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Artikelklasse	83R

Beskrivelse

Udførelse:

Robust hydraulisk rørbukker med lukket hydrauliksystem og retur fjeder af hensyn til bedre stempelkontrol. Glidestykker og bukkesegmenter af støbejern, kraftig stempel med presstryk på 450 bar. Førsteklasses stempeltætninger forhindrer utæthed og forlænger levetiden. Glidestykker med bukkevinkelindikator. Sikker bukning af rør ved hjælp af lukket system. Speciel ledudførelse beskytter mod overbelastning. Levering trækasse, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til bukning af forzinkede og sorte stålrør samt til gasrør (3/8" – 2"). Bukkevinkel op til 90°, rør op til maks. 5,5 mm godstykkelse (2" rør). Brugervenlig betjening takket være langt stempelvandring pr. pumpe slag. Universel anvendelse i maskin- og anlægskonstruktion, arbejde på ledningssystemer, smedearbejde etc.

Indhold:

1 bukkesegment nr. 821155 af hver: str. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4

Glidestykke nr. 821156: 2 stk.

Hydraulisk rørbukker: 1 stk.

Løbehjul: 3 stk.

Teknisk beskrivelse

Antal hydrauliske rørbukkere	1
Antal hjul	3

Bukkeradius (midt på rør)	45; 50; 65; 100; 130 mm
Antal bukkesegmenter	5
Antal glidestykker	2
til nom. rørdiameter	3/8 – 1.1/4 tommer
maks. godstykkelse	5,5 mm
maks. bukkevinkel	90 grader
Produkttype	Bukkeapparat

Tilbehør

Bukkesegment Type 1.1/4	821155 1.1/4
Glidestykke	821156
Bukkesegment Type 3/4	821155 3/4
Bukkesegment Type 1/2	821155 1/2
Bukkesegment Type 3/8	821155 3/8
Bukkesegment Type 1	821155 1