



Digital mikrometerskrue med målespids, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt digitaldisplay med ekstra analog aflæsning. Robust metalkabinet. Roterende målespindel, måleflader forsynet med hårdmetal

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357

Måletromleinddeling: 1/50

Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,001 mm

Aflæsning: 0,00005 tommer

Fejlgrænse: 4 µm

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Aflæsning	0,00005 tommer
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	4 µm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måletromleinddeling	1/50
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	012050 25
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012060 100
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------