

Garant**mini-borestang, HM, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 29/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Artikelklasse	21V

Beskrivelse**Udførelse:**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	95 mm
Plattestørrelse	08 mm
Spændehøjde L ₂	11,5 mm
Vendeplatteskrue	279815 11
Hovedlængde L ₁	29 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10

674248 TX10

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500