

Honeywell**Nitrilhandsker, par Perfect Poly® Skin, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094250 9
GTIN	3603835501376
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Perfect Poly® Skin. Ekstremt fintfølende og tætsiddende handske med god gribesikkerhed, høj komfort og bestandighed. **Silikonefri.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

silikonefri	ja
Føleevne	meget god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Handskestørrelse	9
Gribeevne ved olie	moderat
DMF-fri	nej

Materiale, belægning	PU
Producentbetegnelse	Perfect Poly Skin
Gribeevne ved fugt	moderat
Åndbarhed	meget god
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Silikonefri
EN 388	3111X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	220 - 260 mm
Farve	grå / blå
Vægt	14-20 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker