

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	21,5 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 1212F11
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

---