

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/06mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	70 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Plattestørrelse	6 mm
Skaftstørrelse	10 mm
ISO-kode holder	SCSCR/L 1010E06
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500