

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Hovedlængde L ₁	19 mm
ISO-kode holder	SCSCR/L 1212F09
Samlet længde L	80 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500