

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	SCSCR/L 1616H09
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Underlægsplade	269005 1
Samlet længde L	101 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500