

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SCSCR/L 2525M12
Underlægsplade	269005 6
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Hovedlængde L ₁	27 mm
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	151 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500