

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Underlægsplade	269005 1
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Samlet længde L	126 mm
ISO-kode holder	SCSCR/L 2020K09
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500