

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SCSCR/L 1616H09
Underlægsplade	269005 1
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	101 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Funktionsbredde L ₄	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Hovedlængde L ₁	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500